

Garant GRIDLINE

**ESD-værktøjsskab komplet med skuffer, 20×24G, Højde mm / model: 800/6****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972420 800/6  |
| GTIN                | 4062406166830 |
| Artikelklasse       | 9GK           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. **Inklusive ESD-jordingskabel.**

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret.**

**Bemærk:**

- **Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.**

**Teknisk beskrivelse**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Vægt                 | 104 kg |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Skuffer, nytteflade i G            | 20×24               |
| Skuffer, nyttedybde i G            | 24                  |
| Skuffer, nyttedybde                | 600 mm              |
| Skuffer, nyttebredde i G           | 20                  |
| Højde                              | 800 mm              |
| Bredde                             | 600 mm              |
| Nyttehøjde                         | 700 mm              |
| Dybde                              | 700 mm              |
| Materialetykkelse                  | 1,2 mm              |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne      | 50 kg               |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 %               |
| Skuffeudtræk                       | Udtræksspærre       |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats |
| elektrostatisk egenskab            | EGB/ESD             |
| Produktnavnsegenskab               | 20×24G              |
| Produkttype                        | Værktøjsskab        |

## Tilbehør

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|