


Garant GRIDLINE

**ESD-værktøjsskab komplet med skuffer, 26×24G, Højde mm / model: 1000/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972440 1000/10
GTIN	4062406166885
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. **Inklusive ESD-jordingskabel.**

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret.**

**Bemærk:**

- **Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde	900 mm

ESD-jordingskabel inklusive	ja
Højde	1000 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Skuffer, nytte dybde	600 mm
ikke ESD-ledende komponenter	Alle kunststofdele
Antal skuffer	10
Dybde	700 mm
ESD-udstyr	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Vægt	196 kg
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21

914227 HU21