

Garant GRIDLINE

ESD-montagevogn, komplet med skuffer med hjul, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 985/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Montagevogn i 30×28G med hver 2 **ledende** faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm; drejelige hjul med bremse. Med 4-sidet forhøjet kant. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Komplet med skuffer 26×24G. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.**
- **Jording foregår via hjul.**

Teknisk beskrivelse

Belægning, uden profil	ja
med forhøjet kant	ja
ESD-udstyr	ja
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Antal skuffer	7
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehoogde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Bredde	750 mm
ComfortClose	nej
Vægt	140 kg
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Højde	985 mm
Dybde	700 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehoogde for skuffer	700 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats

elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------