

Garant GRIDLINE

**ESD-mediemodul til bæresøjle, Modultype: CH250/ONOF****Bestillingsdata**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 972082 CH250/ONOF |
| GTIN                | 4062406167226     |
| Artikelklasse       | 9GW               |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne. Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

**Passer til:**

Bæresøjler nr. 972080.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.  
Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.

**Teknisk beskrivelse**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nom. strøm       | 10 A        |
| Serie            | Workstation |
| Brydeevne        | 250V / 10A  |
| Nominel spænding | 250 V       |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Antal stikkontakter type J | 1              |
| Tænd/sluk-kontakt          | ja             |
| Stiktype indgang           | GST-stiksystem |
| Stikkontakt type           | J              |
| Strømtype                  | AC             |
| elektrostatisk egenskab    | EGB/ESD        |
| Produkttype                | Energimodul    |