

Garant GRIDLINE

ESD-svingarm, Antal led: 1**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972140 1 |
| GTIN | 4062406167509 |
| Artikelklasse | 9GW |

Beskrivelse**Udførelse:**

Svingarm i stålør med **1** eller **2 led**, til fastgørelse (skrueforbindelse) på **bæresøjler**. Til montering af hulvæg nr. 972144, TFT-/tastaturholder nr. 972142 og TFT-holder nr. 928178.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Svingarm-udhæng: 310 mm

Bæreevne: 25 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Bæreevne | 25 kg |
| Svingarm-udhæng | 310 mm |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Produkttype | Svingarm |

