

Garant GRIDLINE

**ESD medieskinne med 4 stikkontakter 250 V, Passer til type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972202 1500
GTIN	4062406167615
Artikelklasse	9GW

**Beskrivelse****Udførelse:**

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik**. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.

Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskiner.

**Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskiner):**

1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,  
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

**Beskrivelse:****Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved vekselstrøm (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

**Passer til:**

Bæresøjler nr. 972080. Montering ved **ophængning**.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!**
- **Du kan finde oplysninger om de tekniske data for industristiksystemet i eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) under det relevante artikelnummer.**

## Teknisk beskrivelse

Passer til type	1500
Inndelingsenhet	13E
Bredde	1420 mm
Monteringshøjde	160 mm
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	nej
Antal stikkontakter type F	4
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Stikkontakt type	F
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Energimodul