

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde kabinet mm/antal skuffer:
400/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 100

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	300 mm

Skuffer, nyttebredde i G	12
Bredde	400 mm
Nyttehøjde	325 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Nyttehøjde for skuffer	325 mm
Højde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Antal skuffer	4
Vægt	40 kg
Dybde	650 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972035 100
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde, hus 400 mm	972030 400
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21