

**ESD-beskyttelsesmåtte bredde 91 cm, sort, Længde: 200cm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972602 200
GTIN	662641699489
Artikelklasse	96C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Statisk afledende beskyttelsesmåtte med 14 mm tykkelse. Lamineret overflade med lang levetid på mikrocellevinylbasis, som yder en fremragende anti-træthedseffekt. Udstyret med en 10 mm trykknop og jordingskabel. Høj skridsikkerhed (R9 iht. DIN 51130 og BG-rule BGR181) og enkle drejebevægelser på måtten takket være tårepladeprofil. Skridsikkert underlag for at sikre mod forskydning og fire skrå sider sikrer adgang uden risiko for at falde.

**Norm:**

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ . Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

**Leveringsomfang:**

Inklusive jordingskabel.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	91 cm
Længde	200 cm
Tykkelse	14 mm
Producentbetegnelse	Diamond Stat™

Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Ståkomfort	Skridsikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	ESD-gulvmåtte