


ESD-gulvplade, Farve: LIGHTGREY



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Artikelklasse	98E

Beskrivelse

Udførelse:

PVC-plader med hhv. 2 sider positiv og 2 sider negativ fortanding. Afledningsmodstand ca. $10^6 \Omega$. Glat overflade og afledende underbelægning med honeycomb-struktur.

Egnet til gaffeltrucks og løftevogne: op til en totalvægt på 2,5 t med massive dæk, og op til 5 t med luftfyldte dæk. Statisk: 50 kg/cm^2 .

Gulvpladernes særlige konstruktion gør det muligt hurtigt at lægge større flader afledende industrigulv. De kan anvendes på alle hårde gulve (de bør have en relativt plan overflade, men slidte og fugtige gulve kan også anvendes) samt på gulvtæpper med minimal eller slet ingen forberedelse. Med lysegrå marmorering.

Bemærk:

Jording af gulvbelægningen via kobberkabel nr. 972591 og jordforbindelsessæt nr. 972590. Skal bestilles separat. Tilslutningen skal udføres af en faglært person.

Teknisk beskrivelse

Materiale	PVC
Længde	60,8 cm
Tykkelse	10,5 mm
Bredde	60,8 cm

Vægt	4,5 kg
ESD-udstyr	ja
Overflade	glat
Afledningsmodstand	$10^6 \Omega$
Farve	med lysegrå marmorering
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	ESD-gulvmåtte