

Garant GRIDLINE

ESD-hyldeskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972380 1000
GTIN	4062406180720
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Skab, **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Montering af hylde i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivelleringssokke** med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udfligning af ujævnheder i gulvet.

ESD-prøvninger udføres i henhold til DIN EN 61340-5-1. Der gennemføres en måling af modstanden mod et punkt, der kan jordes, med grænseværdien $R_{gp} < 1G\Omega$. Hylde er **ESD-pulverlakerede**. Skabets kunststoffødder er ikke ESD-ledende, og derfor skal skabenes jordingspunkt forbindes med bygningens jordforbindelse.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres uden ESD-beskyttende emballage. Alle kunststofdele (f.eks. dæksler og skydegreb) er ikke ESD-ledende.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	56 kg
------	-------

Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	35 kg
Dybde i G	20
Højde	1000 mm
Nyttehøjde	845 mm
Bredde	1000 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	40
Antal hylder	2
Greb, placering	øverst
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------