

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 30 mm

Samlet længde L: 89 mm

Underlagsplatte 1,5°: 279819 2

Skrue til underlagsplatte: 259027 6

Klo, skrue , O-ring: 259036 16

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	89 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm

Skafstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 6
Hovedlængde L ₁	30 mm
Passer til plattestørrelse	16 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 16
Underlagsplatte 1,5°	279819 2
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 2	279819 2
Skrue til underlagsplatte Type 6	259027 6
Spændejernsenhed Type 16	259036 16