

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 32-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: Inox

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 090408

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408
Betegnelse	32-210
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
Antal skift/skær	4
Type	BK7935
Type	Inox

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring