

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 42,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234000 42,5
GTIN	4045197740120
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	86 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Antal skær Z	1
Skaftlængde L _s	68 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	42,5
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	116 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
	659957 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm
