

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 29mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234000 29
GTIN	4045197739858
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 100408.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Nyttelængde L ₁	58 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Skaft-Ø D _s	32 mm
Skaftlængde L _s	60 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	29
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	81 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239700 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8