

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234000 20
GTIN	4045197739674
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 070306.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 070306
Antal skær Z	1
Nyttelængde L <sub>1</sub>	40 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	20
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	58 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239700 6IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0