

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 38
GTIN	4045197740755
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 130511.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde L <sub>s</sub>	68 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	152 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	38
til tomme-Ø	1 1/2 tommer
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	179 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

---

659957 1600