

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskift, 4×D, Ø DC m7: 44mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 44
GTIN	4045197740922
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	176 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Skaftlængde L _s	68 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s	40 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	44
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	206 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
	659957 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm
