

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 18,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 18,5
GTIN	4045197740250
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 060305.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
Nyttelængde L <sub>1</sub>	76 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Antal skær Z	1

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	18,5
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	94 mm
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239700 6IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP