

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 39,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 39,5
GTIN	4045197740793
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 130511.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Nyttelængde L <sub>1</sub>	160 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	68 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	39,5
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	188 mm
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
	659957 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

---