

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, Ø DC m7: 40,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 40,5
GTIN	4045197740823
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	40 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Nyttelængde L ₁	164 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Skaftlængde L _s	68 mm
Antal skær Z	1

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	40,5
til tomme-Ø	1 19/32 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	193 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600