

Garant**Stikplatte højre, HU7310, Stikbredde W: 3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273180 3,1
GTIN	4045197741141
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stiklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3,1 mm
Tilspænding f	0,1 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Antal skift/skær	1
Vendeskersplatteprofil	højre

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	230 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		