

JEPSON POWER

HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 320×25,4 mm, Antal tænder: 84**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078242 84
GTIN	4260052463253
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestykt rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Tandantal optimeret til	plader, sandwich-paneler
Antal tænder	84
Skærebredde B	2,2 mm
Passer til	078234 str. 8320
egnet til materiale	til tykvægget materiale

Produkttype

Rundsavklinge