

Garant**Trappestige med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965900 6
GTIN	4045197742032
Artikelklasse	91B

Beskrivelse**Udførelse:**

Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Høj stabilitet vha. konisk konstruktion.

Med optimeret stigeled med stor anlægsflade, seksdobbelt sammennitning og kunststofbeskyttelseshætte.

80 mm brede trin med skridsikkert mønster.

EasyHandle Haptoprene®-greb med klemmemekanisme, skridsikre BalanceBase stigesko.

Med opbevaringsbakke fremstillet af plast.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakering:

Vanger anthracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde ca.	3,5 m
Trin, udførelse	Trin

Vægt	8,5 kg
Materiale	Aluminium
Stigelængde	2,23 m
Platformshøjde	1,4 m
Vangehøjde	73 mm
Nederste udvendig bredde	0,55 m
Tilgængelighed	enkelt-sided
Sprosse-/trindybde	80 mm
Længde L	2,23 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Trappestige