

HOLEX®**HM-high performance-bor, Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	123108 20
GTIN	4045197451057
Artikelklasse	12E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Anbefaling:**Maksimal boredybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.

Bemærk:**NY GENERATION PÅ MARKEDET!****Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 123109.**

Skæremateriale: HM

Boredybde indtil: 8xD

Spidsvinkel: 135 grader

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

Spånnotlængde: 190 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 243 mm

Skaft-Ø: 20 mm

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm²: 0,32 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,32 mm/o
---	-----------

Nom. Ø	20 mm
Spånnotlængde	190 mm
Antal skær Z	2
Skafttolerance	h6
Tolerance, nom. Ø	h7
Skaft-Ø	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	243 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boresdybde	160 mm
Belægning	TiN
Skæremateriale	HM
Boredybde indtil	8×D
Spidsvinkel	135 grader
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Farvering	grøn