

3M Scotch-Brite™

Slibefiberpude CF-PRO, 152×228 mm, Fiberstruktur: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555999 1000
GTIN	4064035074135
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
3M-navn	CF-PRO
Udførelse	S Ultra Fine
Finhedsgrad	meget fin
Fiberstruktur	1000

Farve	grå
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	152 mm
Længde	228 mm
Produktnavnsegenskab	152×228 mm
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030