

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

Teknisk beskrivelse

Skrue til klemkile	229721
Maks. udv. Ø D _{maks}	169 mm
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Skær-Ø D _c	160 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
passende vendeskærplatter	PN.. 1106

Klemkile	229720
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	22
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720