

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

**Fordel:**

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	10
Klemkile	229720
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	6 mm
Holdeboring-Ø	27 mm

Skrue til klemkile	229721
Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	89 mm
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720