

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

**Fordel:**

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Antal skær Z	8
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	89 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106

Klemkile	229720
Skær-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Skrue til klemkile	229721
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720