

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	12
Skær-Ø D _c	125 mm
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Klemkile	229720
Skrue til klemkile	229721

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$	134 mm
Holdeboring- \varnothing	40 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720