

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

**Fordel:**

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Klemkile	229720
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	109 mm
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Antal skær Z	10
Holdeboring-Ø	32 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Skrue til klemkile	229721
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720