

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Klemkile	229720
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Skrue til klemkile	229721

passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	134 mm
Antal skær Z	18
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720