

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

Teknisk beskrivelse

Klemkile	229720
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø D _c	160 mm
Antal skær Z	16
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Skrue til klemkile	229721

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	169 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	6 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Kileskrue	229721
Klemkile	229720