

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	250 mm
Klemkile	229720
Antal skær Z	36
Holdeboring-Ø	60 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	259 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Skrue til klemkile	229721
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Klemkile	229720
Kileskrue	229721