

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9540, Type: ST1400

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Artikelklasse	21A

Beskrivelse
Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

 Vedledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

 Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3,61 mm

 Tilspænding f_z pr. tand: 0,9 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 0704ZEER M
Type	HB9540
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Uni	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		