

Garant**POMX 0704ZEER U, HB9640, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

Vedledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3,61 mm

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Type	UNI
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 0704ZEER U
Type	HB9640
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	320 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	80 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
Luft	egnet		