

**Garant****POMX 0704ZEER U, HB9540, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Anvend fortrinsvis ved vanskelige opgaver (skærepåuser).

**Bemærk:**

Vedledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 1,4$  mm.

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3,61 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 0704ZEER U
Type	HB9540
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Uni	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		