

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9645, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Anvend fortrinsvis ved vanskelige opgaver (skærepauser).

Bemærk:

Vedledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1,4$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 0704ZEER M
Type	HB9645
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	70 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
Luft	egnet		