

**XDPT..ER-D41, X500, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221939 12
GTIN	2050002058729
Artikelklasse	28F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Vendeplattestørrelse	12
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPT120508-ER-D41
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	X500
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 - 1 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		