



ER-spændemøtrik, Til ER: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309580 20
GTIN	4045197743299
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. **Med sekskant** str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Gevind	M25×1,5
Maks. tilspændingsmoment	110 Nm
Samlet længde L	19,5 mm
Udvendig Ø D	34 mm

Til ER	20 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik