

**Garant****Spiraltapper DIN 376, vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134980 M3
GTIN	4045197745651
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****alle størrelser = DIN 376 (= indsnævret skaft-Ø) – til større bearbejdningsdybder.****Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,5 mm
Norm	DIN 376
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	3 mm
Samlet længde L	56 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	2,5 mm
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader

Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		