

PRYOR**Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 – 9, Skrifthøjde: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085405 6
GTIN	5022044000315
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Skafttykkelse	9,5
---------------	-----

Dybdebegrænsning	ja
Hel længde	70 mm
Skrifthøjde	6 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/1	085411 6/1
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/7	085411 6/7
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/2	085411 6/2
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/5	085411 6/5
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/3	085411 6/3
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/0	085411 6/0
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/8	085411 6/8
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/6	085411 6/6
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/9	085411 6/9
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 6/4	085411 6/4
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP