

**XDPT..ER-D41, SC6525, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 221940 12 |
| GTIN | 2050002058736 |
| Artikelklasse | 28E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Type | ST1400 |
| Vendeplattestørrelse | 12 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XDPT120508ER-D41 |
| Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | SC6525 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 340 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 260 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 210 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 155 m/min | P |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |