

Garant**RDHX 0501 MOSN Positiv, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212189 INOX
GTIN	4045197746603
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 0501 MOSN
Type	INOX
Skæremateriale	HM
Type	HB7635
Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		