

ER-spændetangspatronsæt, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	305450 25
GTIN	2050001855251
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Fordel:

Højere standtid på grund af systemkoncentricitet $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimal processikkerhed takket være høj spændekraft.**
- **Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).**
- **Lavere produktionsomkostninger.**

Leveringsomfang:

ER-patron (**med møtrik**) nr. 305390, inklusive kunststofkuffert. ER-spændenøgle nr. 628400 str. 16/20, ER-spændepatroner nr. 308941

ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	25
Adapter	HSK-A 63
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
ER-spændetangspatron til ER-spændepatronstørrelse 25	305390 25