

**HOLEX****Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	365055 80
GTIN	4062406188627
Artikelklasse	32D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Horisontal, vertikal og sideværts anvendelse.**
- **Solid og handy udførelse.**
- **Hærdede og slebne bakker.**
- **Samme samlede længde. (spindlen er forsænket i håndtaget!)**
- **Universel opspænding med langhuller.**
- **Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.**
- **Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.**
- **Med aftageligt håndsving.**

**Anvendelse:**

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

**Materiale:**

**Element af støbegods.**

**Nøjagtighed:**

Inden for **0,20 mm**.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbehøjde C	30 mm
Vægt	4 kg
Spændeområde b	77 mm

Basisenhedslængde a	158 mm
Samlet højde c	64 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

---

## Tilbehør

Reservebakker, par (2 stk.) til håndskruestik til boremaskiner Til type 80	365046 80
--	-----------