

HOLEX**Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	365055 100
GTIN	4062406188634
Artikelklasse	32D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Horisontal, vertikal og sideværts anvendelse.**
- **Solid og handy udførelse.**
- **Hærdede og slebne bakker.**
- **Samme samlede længde. (spindlen er forsænket i håndtaget!)**
- **Universel opspænding med langhuller.**
- **Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.**
- **Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.**
- **Med aftageligt håndsving.**

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element af støbegods.

Nøjagtighed:

Inden for **0,20 mm.**

Teknisk beskrivelse

Basisenhedslængde a	191 mm
Samlet højde c	64 mm
Kæbehøjde C	30 mm

Spændeområde b	101 mm
Vægt	4,8 kg
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Reservebakker, par (2 stk.) til håndskruestik til boremaskiner Til type 100	365046 100
---	------------