

Garant**Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, M: M36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135850 M36
GTIN	4045197746818
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 4 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	36 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	200 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	28 mm
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	4 mm

Kernehul-Ø	32 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gvinddybde	108 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M36
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
våd, maksimal	betinget egnet