

Garant**Sporstikningsplatte-sæt, HB7010, Type: 0,9-2,65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Anvendelse:**

Med stikdrejeholder til plattebredde 3 mm.

Indhold:

2× nr. 273665 af hver: str. 0,9; 1,15; 1,35

1× nr. 273665 af hver: str. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Bemærk:

Alle holdere skal tilpasses stikbredden.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	0,9 - 2,65 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7010
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	K
Noter ifølge standard	DIN 471
Noter ifølge standard	DIN 472
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	70 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Sporstikningsplatte Stikbredde W 2,65 mm	273665 2,65
Sporstikningsplatte Stikbredde W 1,35 mm	273665 1,35
Sporstikningsplatte Stikbredde W 1,65 mm	273665 1,65
Sporstikningsplatte Stikbredde W 0,9 mm	273665 0,9
Sporstikningsplatte Stikbredde W 2,15 mm	273665 2,15
Sporstikningsplatte Stikbredde W 1,15 mm	273665 1,15
Sporstikningsplatte Stikbredde W 1,90 mm	273665 1,90