

Garant**APMT 060208 ER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215670 INOX |
| GTIN | 4045197747563 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | INOX |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,08 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | APMT 060208 ER |
| Type | HB8630 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdatablad

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 130 m/min | M |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |