

Garant**APMT 133508 ER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215393 INOX
GTIN	4045197747600
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 133508 ER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		